

ガス容器用RFタグ

容器管理システムに最適なRFタグを提案します！

920MHz



小型容器用RFタグをご用意しました!!



仕様	高圧ガス容器用	小型容器用
型番	HPBT-003	HPBT-101
周波数	UHF帯 (916.8~923.4MHz)	
ISO規格	ISO18000-63	
記憶容量	ヘッドメモリ：96Bit ユーザメモリ：512Bit	
寸法 (mm)	108(W)×95(D)×23(H) 内径：φ84	70(W)×58(D)×23(H) 内径：φ35
質量 (g)	約25g (結束バンド除く)	
取付方法	容器ネックリング部 結束バンド固定タイプ	
特許番号	特許第5511215号	

- JIMGA（一般社団法人日本産業・医療ガス協会）の容器用RFタグ規格に準拠しています。
- 高圧ガス容器、医療用小型容器、アセチレンガス容器、プロパンガス容器などに使用可能です。
- UHF帯RFタグを採用することにより、遠隔で容器の識別が可能になります。
- RFタグをガス容器に取り付ける事により、容器の製造から、ガス充填、一次代理店、二次代理店、ユーザ間でリターン可能な容器管理システムが可能となります。バーコードと異なり、読み書きがあらゆる場所で可能となり、上位データベースに頼ることなく実行可能になります。

<http://www.koatsugas.co.jp>

小型容器用RFタグ

- 小型容器に取付可能なRFタグです。
- 対象容器はFRP容器(ヨーク弁タイプ)、マンガン鋼製容器(ハンドルバルブタイプ)などに取付が可能となります。



■ RFタグホルダーへは、結束バンドを内側・外側に取り付けてください。

■ RFタグホルダー部分を持ち上げると落下する危険がありますので持ち上げないでください。


■ 右記シールを張り付けています。



落下危険!この部分持ち上げ禁止!



ガス容器管理システム (例)



高圧ガス工業株式会社
ITソリューション事業本部

本社: 〒530-8411 大阪市北区中崎西2丁目4番12号(梅田センタービル28F)
 営業部 TEL 06-7711-2581 FAX 06-7711-3355 E-mail:infosys@koatsugas.co.jp
 東京事務所: 〒100-0011 東京都千代田区内幸町1丁目2番1号(日土地内幸町ビル)
 営業部 TEL 03-3595-3128 FAX 03-3595-3121 E-mail:tokyo-info@koatsugas.co.jp
 技術部: 〒610-0311 京都府京田辺市草内宮ヶ森3-3
 TEL 0774-63-7800 FAX 0774-63-7557 E-mail:kyoto-info@koatsugas.co.jp

<http://www.koatsugas.co.jp>

作成: 2017.06.06